

# Alcoholmetro Alcoscan AL-2500 Elite

Soplar: a travs de la boquilla

Sensor: semiconductor

Rango de medicin: 0 – 4 ‰

Error mximo: 0,1 ‰

Tiempo de calentamiento: 60 s

Tiempo de purga: 4 s

Tiempo de prueba: 15 s

Apagado automtico:

Encendido: 2xAA

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones 104x40x20 mm

Peso: 85 g