

Alcoholmetro Drager Alcotest 6820

Soplar: a travs de la boquilla

Sensor: electroquímico

Rango de medicin: 0 — 5 ‰

Error mximo: 0,04 ‰

Calentamiento tiempo: 10 s

Tiempo de purga: 2 s

Tiempo de prueba: 3 s

Contador de medidas:

Memoria de ltimas medidas:

Conexin de la impresora:

Retroiluminacin de la pantalla:

Encendido 2xAA

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ~ +50 °C

Dimensiones : 140x80x35 mm

Peso: 195 g